



Abain fabrica elevadores a gas de diversas técnicas, el elevador a gas desempeña la función concreta a la que va destinado.

Abain dispone de su propio departamento de I+D+I donde se desarrollan los elevadores a gas y sus técnicas específicas.

Abain manufactures gas lifts of several techniques, the gas lift performs the concrete function for which it is intended.

Abain has its own R&D&I department where gas lifts and their specific techniques are developed.

Pruebas de durabilidad y Normas internacionales

Así como sus continuas pruebas internas, Abain ha realizado una prueba en un laboratorio independiente de fatiga de apertura, hasta **15.000 ciclos** de apertura y cierre sin ninguna pérdida de funcionalidad del elevador de gas. Además, los elevadores a gas de la serie TA fabricados por Abain para la retención de la cama abatible de pared, han sido testados con éxito de acuerdo con la prueba de durabilidad **EN1129**.

Durability tests and International standards

As well as its internal tests, Abain has performed in a independent laboratory an opening fatigue test,

up to **15.000 cycles** of opening and closing without any functionality loss of the gas lift.

Furthermore, Abain manufactured TA Series gas lifts for wall bed lowering retention, have been successfully tested according to the durability test **EN1129**



Modelo STANDARD para canapé

Elevador a gas y bisagra para la apertura del canapé

STANDARD Model for bed box

Gas lifts for and bed frame for bedbox opening



Modelo ANTIGOLPE para canapé

Disponible también en versión antigolpe, que evita el golpe final del cierre de la tapa

ANTISHOCK model for Bed box

Available also in anti-shock version, which prevents the final blow of the lid closure



Serie TA para retención de bajada de cama abatible de pared

Elevador a gas para la retención de la bajada de la cama de pared

Model Series TA for retention of the descent of a foldable wall bed

Gas lift for the retention of the descent of the wall bed



Elevador a gas para elevar la encimera de la mesa centro de forma suave controlada
Gas lift to raise dinning table top in a soft and controlled way




EL-ESEN201904


Up to
1900N

Ø22/Ø10


A




B




D



E




G




J




M




T



GG




Extendido L	Comprimido C	Carrera Stroke R
185	137	48
200	142	58
226	156	70
238	158	80
285	186	99
306	206	100
340	213	127
365	225	140
417	253	164
475	285	190
483	284	199
486	286	200
525	311	214
600	350	250
685	383	302



Up to
2400N

Ø22/Ø12


GG#




J#



KJ#



Extendido L	Comprimido C	Carrera Stroke R
480	275	205
486	293	193
492	292	200



EL-ESEN201904